



Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce, Rozměr klíče: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637310 16
GTIN	4018754003204
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. 12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na hnané straně	21,7 mm
Délka	60 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky	gumový držák
Rozměr klíče	16 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Nástrčné klíče