



## Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	613510 9
GTIN	4018754058273
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

#### Upozornění:

#### Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

### Technický popis

Počet klíčů	9
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Druh produktu	otevřený klíč

## Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613500 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613500 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613500 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613500 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613500 5,5
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 9	611700 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613500 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613500 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613500 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613500 18