



## Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX15



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637560 TX15   |
| GTIN           | 4018754002825 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

### Technický popis

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Profil Torx®       | TX15                       |
| Rozměr profilu A   | 3,3 mm                     |
| Ø na straně pohonu | 17,8 mm                    |
| Délka              | 49 mm                      |
| Upínací 4hran      | 3/8 palec                  |
| Unášecí profil     | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče             |

