



## Zástrčná hlavice s tisícihranem, 3/8 palce pro šrouby XZN, Pro šrouby: M8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637520 M8
GTIN	4018754002696
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

### Technický popis

Ø na straně pohonu	17,8 mm
Pro šrouby	M8
Délka	52 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

