

**Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637565 TX25
GTIN	4045197382276
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 4,4 mm

Ø na straně pohonu: 17,8 mm

Délka: 100 mm

Technický popis

Rozměr profilu A	4,4 mm
Profil Torx®	TX25
Délka	100 mm
Ø na straně pohonu	17,8 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

