



Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** Fast Cut, Ø kotouče: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	569730 180
GTIN	9003174757979
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Diamantové dělicí kotouče pro suché a mokré řezání. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátké doby dělení díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Extrémně dobrý řez, pro krátké časy dělení, snížení zatížení stroje a čisté řezy. Bezpečný proti přehřátí. **Extra úzký**, šířka povlaku **1,2 mm** (Ø 115 / 125) a **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Betonové tvárnice, granit, rulu, porfyr, chodníkové dlaždice.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka brusné vrstvy	1,9 mm
Ø kotouče	180 mm
Maximální počet otáček	8488 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	přímé
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč