

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D₁×Ø vývrtu d₁ / závit M:
115X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Technický popis

Počet copánků	20
Délka osazení H ₁	24 mm
Ø kartáče D ₁	115 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹

Šířka osazení L ₁	14 mm
Ø otvoru d ₁	22 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč