

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuželový kartáč zalomený drát INOX 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M:
115XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdršňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	115 mm
Počet copánků	20
Délka osazení H ₁	24 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	12 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kuželový kartáč