

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
178XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečně zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsnění, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Tloušťka štětín	0,5 mm
Počet copánků	32
Délka osazení H ₁	38 mm

Ø kartáče D ₁	178 mm
Šířka osazení L ₁	14 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč