

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M:  
200X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

**Použití:**

**Splétaný doleva**, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	200 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	9000 min <sup>-1</sup>
Délka osazení H <sub>1</sub>	41 mm
Počet copánků	36

Šířka osazení L <sub>1</sub>	14 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	22 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč