



Multifunkční klíč TwinKey®



Údaje o objednávce

Artikové číslo	623550
GTIN	4003773074670
Třída artiklu	64D

Popis

Provedení:

2 křížové nástrčné klíče z tlakové zinkové litiny, s otočným bitem (Phillips a plochý). Oba klíče úsporně **spojeny pomocí magnetu**, v odděleném stavu klíče a otočný bit navzájem propojeny stabilním lankem z ušlechtilé oceli - pojistka proti ztrátě.

Použití:

Multifunkční klíč pro práci se závěry z oblasti technického vybavení budov (topení a sanitární zařízení, klimatizace a větrání, elektrotechnika), zásobování plynem a vodou a zamykacích systémů.

Vhodné pro:

Čtyřhran 5; 6–7; 8–9; 10–11 mm,
trojhran 7–8; 9–10; 11–12 mm,
dvojité zub Ø 3–5 mm, půlměsíc 6 mm,
stupňovitý čtyřhran 6; 7; 8; 9 mm, křížová drážka PH2,
drážka 1,0×7 mm.

Technický popis

Celková délka	95 mm
Označení výrobce	TwinKey

Unášecí profil	4-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Půlměsíc
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Klíč s dvojitým ozubením
Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Druh produktu	Klíč pro rozvaděč