

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1xzávit M: 65XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	572000 65XM14
GTIN	4017359006580
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Hladký ocelový drát, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

**Použití:**

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.  
S **vnitřním závitem M14.**

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	65 mm
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	0,35 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek	ne
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát

Druh produktu

Hrcový kartáč