

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý odjehlovací kartáč drát INOX 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1:
250X60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý velmi pevný **ocelový drát, drát INOX** nebo **štetiny z brusného nylonu**. Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.

Vlnitý, vysoce pevný **drát INOX**.

Použití:

Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvláště dlouhá životnost. Ideální pro hospodárné odstraňování otřepů z ploché oceli, profilů, trubek, armatur, plastových dílů apod.

Upozornění:

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.

Technický popis

Tloušťka kartáče	58 mm
Maximální počet otáček	3600 min ⁻¹

Ø kartáče D ₁	250 mm
Délka osazení H ₁	50 mm
Materiál osazení	Drát INOX
Tloušťka štětín	0,35 mm
Pohonný agregát	Stolní odjehlovací stroj
Druh produktu	Kulatý kartáč