

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky). Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

Ø redukčního kroužku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Délka osazení H ₁	50 mm
Možné zvětšení Ø otvoru až do	80 mm
Ø kartáče D ₁	250 mm
Maximální počet otáček	3600 min ⁻¹
Tloušťka kartáče	25 mm

Ø otvoru d ₁	50,8 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč