

**Diamantový dělicí kotouč STANDARD** Universal, Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 569720 115 |
| GTIN | 9003174674436 |
| Třída artiklu | 53T |

Popis**Provedení:**

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Pro každodenní použití u všech stavebních materiálů jako beton, cihly, přírodní kámen atd. Přímo slinutý povlak, zušlechťený základní list (nehází).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Ø otvoru: 22,23 mm

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Šířka brusné vrstvy | 2 mm |
| Ø otvoru | 22,23 mm |
| Výška brusné vrstvy | 7 mm |
| Ø kotouče | 115 mm |
| Maximální počet otáček | 13300 min ⁻¹ |
| Brusivo | diamant |
| Zkratka brusiva | D |
| Optimalizováno pro materiál | Kámen |
| Tvar | 41 |
| Popis tvaru | přímé |
| Pohonný agregát | úhlové brusky |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Dělicí kotouč |