

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 300X35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky). Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

**Použití:**

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

**Technický popis**

Možné zvětšení Ø otvoru až do	100 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	300 mm
Ø redukčního kroužku	30 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	60 mm
Maximální počet otáček	3000 min <sup>-1</sup>
Tloušťka kartáče	26 mm

Ø otvoru d <sub>1</sub>	50,8 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč