


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč střídatvé splétání, drát INOX 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Střídatvé splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Technický popis

Délka osazení H ₁	24 mm
Ø kartáče D ₁	115 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹

Počet copánků	20
Šířka osazení L ₁	14 mm
Ø otvoru d ₁	22 mm
Materiál osazení	Drát INOX
Druh produktu	Kulatý kartáč