

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč mosazný drát 0,15 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 80X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. **Pro zpracování mosazi, mědi, lehkých kovů atd.** Pro leštění, jemné kartáčování atd.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	80 mm
Ø redukčního kroužku	8 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Tloušťka kartáče	24 mm

Ø otvoru d ₁	20 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč