



Očkoplochý klíč, palec, Rozměr klíče: 1.1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	613520 1.1/4
GTIN	4018754020287
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Výhoda:

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

Rozměr klíče	1.1/4 palec
Maximální výška čelisti h1	9,4 mm
Délka klíče L	360 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové

Maximální výška oka $h_{2\max}$	16,5 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Druh produktu	Maticový klíč