

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M:  
100XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

**Použití:**

**Splétaný doleva**, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

**Technický popis**

Tloušťka štětín	0,5 mm
Počet copánků	18
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	100 mm

Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	12 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kuželový kartáč