

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč mosazný drát 0,15 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 120X30mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 571050 120X30 |
| GTIN | 4017359162750 |
| Třída artiklu | 57L |

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. **Pro zpracování mosazi, mědi, lehkých kovů atd.** Pro leštění, jemné kartáčování atd.

Technický popis

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Ø redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
| Ø kartáče D ₁ | 120 mm |
| Délka osazení H ₁ | 33 mm |
| Maximální počet otáček | 6000 min ⁻¹ |
| Tloušťka kartáče | 25 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø otvoru d ₁ | 30 mm |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |