

**Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	613710 9
GTIN	4045197159663
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **AS-drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

**GARANT** Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 klíči č. 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Upozornění:**

**AS-drive** speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilem lze rozpoznat podle značky **AS-drive**. **Přednosti:**

- **Uchopení šroubů za plošky. Šetrné vůči šroubům. Delší životnost šroubů.**
- **Větší dosedací plocha mezi šroubem a nástrojem. Bezpečné uchopení a větší přenos síly.**

**Technický popis**

Počet klíčů	9
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný pomocí niklu

---

## Příslušenství

Plastový upínací držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 9	611700 9
Plastový upínací držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11