

HOLEX**Sada očkoplochých klíčů, fosfátované, Počet klíčů: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613910 16
GTIN	4045197385314
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Technický popis

Počet klíčů	16
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaná
Atribut názvu produktu	fosfátované
Druh produktu	otevřený klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613900 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613900 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613900 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613900 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 30 mm	613900 30
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 27 mm	613900 27
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 32 mm	613900 32
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613900 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613900 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 34 mm	613900 34
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613900 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613900 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613900 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613900 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613900 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613900 16