

**Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 5,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613950 5,5 |
| GTIN | 4045197159717 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

| | |
|--|---------------------|
| Rozměr klíče | 5,5 mm |
| Maximální výška čelisti h ₁ | 4 mm |
| Délka klíče L | 100 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Maximální výška oka h _{2 max} | 6 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Poloha kroužku | 15 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |

| | |
|------------------------|---------------|
| Povrch | chromovaný |
| Atribut názvu produktu | chromovaný |
| Druh produktu | Maticový klíč |