

**HOLEX****Sada očkoplochých klíčů, fosfátované, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613910 9
GTIN	4045197385284
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Technický popis**

Počet klíčů	9
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaná
Atribut názvu produktu	fosfátované
Druh produktu	otevřený klíč

## Příslušenství

Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 9	611700 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613900 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613900 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613900 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613900 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613900 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613900 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613900 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613900 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613900 19