

**Očkoplochý klíč, fosfátovaný, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613900 24
GTIN	4045197385222
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

Délka klíče L	280 mm
Maximální výška čelisti h ₁	12 mm
Rozměr klíče	24 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka h _{2 max}	16 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč

