

Mahr**Digitální úchylkoměr i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434324 50
GTIN	4059192061456
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Absolutní funkce: Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazí na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

Dynamické měřicí funkce (MAX / MIN): Pro kontrolu házivosti a rovinnosti nebo hledání úvratí. S **integrovaným rádiovým systémem i-wi** pro snadný přenos měřicích dat do každého PC bez kabelu.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Technický popis

Kalibrování	C1
Tloušťka pouzdra	35 mm
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Ø pouzdra	58 mm
Měřicí síla	0,65-1,15 N
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,007 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální
0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm

023010 100

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 /
0,001 Maximální rozsah měření 50 mm

023000 50

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ

498975

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450

081560 CR2450

Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK