



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28dílná, Typ: P



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637935 P      |
| GTIN           | 4013288173942 |
| Třída artiklu  | 63F           |

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 – M12.

#### Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

#### Obsah:

S průvlečným 4hranem č. 640390.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6hranné BITY 5/16 palce: 4 ks. č. 675440 vel. 5; 6; 8; 10

Bity 5/16 palce pro šrouby Phillips: 2 ks č. 675400 vel. 2; 3

Bity 5/16 palce pro šrouby Torx®: 8 ks č. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prodloužení s rychloběžným pouzdem: 1 ks 250 mm

Prodloužení Wobble: 1 ks 50 mm

Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks čtyřhranná vložka 1/2 palce – upínání bitů 5/16 palce

Ráčna (vel. S): 1 ks č. 640395 s přepínací páčkou.

Ráčna (vel. P): 1 ks č. 640390 s průvlečným 4hranem

Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

## Technický popis

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Unášecí profil                              | Šroubovák pro šrouby Phillips |
| Unášecí profil                              | Šroubovák pro šrouby TORX®    |
| Unášecí profil                              | Hlavice 6-hran                |
| Unášecí profil                              | Šroubovák 6-hran              |
| Upínací 4hran                               | 1/2 palec                     |
| Počet dílů                                  | 28                            |
| Rozměry velikostí klíčů                     | metrické                      |
| Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 10-19 mm                      |
| Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů | 5-10 mm                       |
| Označení výrobce                            | 8100 SC 7                     |
| 4hran s Wobble-Fix                          | S výkyvným úhlem              |
| Délka                                       | 325 mm                        |
| Šířka                                       | 148 mm                        |
| Výška                                       | 73 mm                         |
| Druh produktu                               | Nástrčný klíč                 |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX20                             | 675470 TX20 |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX27                             | 675470 TX27 |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX40                             | 675470 TX40 |
| Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 2                  | 675400 2    |
| Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 6 mm                            | 675440 6    |
| Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 5 mm                            | 675440 5    |
| Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 1/2 palce s vyhazovačem | 640390      |

|   |             |
|---|-------------|
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX25  | 675470 TX25 |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX30  | 675470 TX30 |
| Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 3 mm | 675440 3    |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX55  | 675470 TX55 |
| Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 8 mm | 675440 8    |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX50  | 675470 TX50 |
| Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX45  | 675470 TX45 |