



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28dílná, Typ: S



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637935 S
GTIN	4013288173881
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 – M12.

#### Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

#### Obsah:

S přepínací ráčnou č. 640395.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6hranné BITY 5/16 palce: 4 ks. č. 675440 vel. 5; 6; 8; 10

Bity 5/16 palce pro šrouby Phillips: 2 ks č. 675400 vel. 2; 3

Bity 5/16 palce pro šrouby Torx®: 8 ks č. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 250 mm

Prodloužení Wobble: 1 ks 50 mm

Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks čtyřhranná vložka 1/2 palce – upínání bitů 5/16 palce

Ráčna (vel. S): 1 ks č. 640395 s přepínací páčkou.

Ráčna (vel. P): 1 ks č. 640390 s průvlečným 4hranem

Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

## Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Hlavice 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Počet dílů	28
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	5-10 mm
Označení výrobce	8100 SC 8
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Délka	325 mm
Šířka	148 mm
Výška	73 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 5/16 palce C 8 Velikost křížové drážky 2	675400 2
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675440 8
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX45	675470 TX45
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675440 6
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675440 3
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50

Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX20	675470 TX20
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX27	675470 TX27
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675440 5
Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8 Profil Torx® TX30	675470 TX30
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem	640395