

Mezní válečkový kalibrační trn H7, Jmenovitý Ø: 61 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484000 61
GTIN	2050001951618
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr s třídou tolerance H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**

Technický popis

Toleranční pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Jmenovitý rozměr	61 mm
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	M2

Druh produktu

Mezní kalibr

Služby

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm

028300 200

Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm

028340 200