



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637940
GTIN	4000896181407
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

S 6hrannými nástrčnými hlavicemi a zástrčnými hlavicemi **s povlakem TiN**. Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22, šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 – M18,
vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 – M10.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 16 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Zástrčné hlavice 6hranné s povlakem TiN: 7 ks č. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Zástrčné hlavice pro Torx® s povlakem TiN: 6 ks vel. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Prodloužení: 1 ks vel. 123 mm

Kardanův kloub: 1 ks

Ráčna: 1 ks

Uložení v: plastový box se stojanem

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
----------------	------------------

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Hlavice 6-hran
Počet dílů	32
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-32 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	5-14 mm
Délka	355 mm
Šířka	235 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 12 mm	643233 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 8 mm	643233 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 7 mm	643233 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 14 mm	643233 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 10 mm	643233 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 6 mm	643233 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palces povlakem TiN 6hran 5 mm	643233 5