

HOLEX®
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 23-dílná, Typ: 6

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	637817 6
GTIN	4045197219558
Třída artiklu	62A

Popis
Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavice č. 642220.

Použití:

Pro šrouby/matice gs_profil_6kant-einsatz M6–M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Vratidlo: 1 ks 641320

Prodloužení: 3 ks č. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620

Ráčna: 1 ks č. 640220

Uložení v: Box z ocelového plechu

Délka: 445 mm

Šířka: 187 mm

Výška: 51 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 10-34 mm

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
----------------	------------------------

Upínací 4-hran	1/2 palec
Počet dílů	23
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	10-34 mm
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	445 mm
Šířka	187 mm
Výška	51 mm