

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Zrnitost: 120**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573510 120
GTIN	511310752836
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Speciální čistící kotouče jsou homogenní brusná tělíska s keramickým zrnem a oxidem hlinitým a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Použití:

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Použití u přímých a malých úhlových brusek s upínacím talířem **Roloc™** č. 554090 – 554094 (upínací trn Ø 6 mm nebo upínání M14).

Upozornění:

Celý rychlovýměnný systém Roloc™ v Ø 50 mm a Ø 75 mm najdete od č. 554005 a násl.

Zkratka brusiva: Keramické

Barva: bílá

Maximální počet otáček: 25000 min⁻¹

Technický popis

Zrnitost	120
Barva	bílá
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹

Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	RD-ZB
Označení výrobce	RD-ZB
Druh produktu	Hrncový kartáč

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkká Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdá Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50