

**Garant****Pilový kotouč, bez povlaku, Ø × tloušťka: 125X3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Třída artiklu	17C

**Popis****Provedení:**

**Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem** pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku.

**Technický popis**

Ø otvoru	22 mm
Tloušťka	3 mm
Ø	125 mm
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,025 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	42 mm
Počet zubů Z	16
Vhodný adaptér	179902 125

Osazení	TK
Počet otvorů unášeče	5
Kruhová rozteč otvoru unášeče	31,5 mm
Ø otvoru unášeče	4,4 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
Vzduch	omezené použití		