

**Garant****Pilový kotouč, bez povlaku,  $\varnothing$  × tloušťka: 100X3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Třída artiklu	17C

**Popis****Provedení:**

**Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem** pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku.

**Technický popis**

$\varnothing$	100 mm
$\varnothing$ otvoru	16 mm
Tloušťka	3 mm
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,02 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	32 mm
Počet zubů Z	16
Vhodný adaptér	179907 63; 80; 100

Osazení	TK
Ø otvoru unášeče	4,4 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče	25,5 mm
Počet otvorů unášeče	4
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
Vzduch	omezené použití		