

**3M****Vrstva lepidla (film), Šířka×délka (mm×m): 19X33**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Třída artiklu	08M

## Popis

### Provedení:

**3M™ 969** je dvoustranná průhledná **lepící páska bez nosiče**. Velmi vysoká okamžitá přilnavost a dobrá adheze pro nízkoenergetické materiály. Pro lehce drsné nebo strukturované povrchy.

### Použití:

**Univerzálně použitelné** na mnoha podkladech pro montáž krytů, štítků atd.

### Vhodné pro:

Ruční odvíječka č. 083631 ATG700.

### Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

## Technický popis

Šířka	19 mm
Délka	33 m
Lepicí hmota	akrylát
Materiál krytu	Silikonizovaný papír

Druh lepicí pásky	jednostranná,
Materiál nosiče	bez nosíku
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Liner k dispozici	ano
Označení výrobce	969
Tloušťka	0,13 mm
Barva	transparentní
Sklad, vlhkost	50 - 60 %
Skladovací teplota	20 - 23 °C
Použití	Upevnit
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Druh produktu	Lepicí páska

## Příslušenství

Ruční odvíječka ATG 700 Typ ATG700

083631 ATG700