

**Tajima**

**Svinovací metr W-Mag s magnetickým koncovým háčkem a magnetickou dosedací plochou, Délka pásma: 5 m**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	462350 5
GTIN	4975364120366
Třída artiklu	46R

**Popis****Provedení:**

Svinovací metr W-Mag s magnetickou patkou pouzdra a magnetickým koncovým háčkem. Dobrá čitelnost. Metr je oboustranně potištěn. Automatické navíjení a blokování pásma. Robustní plastové pouzdro se snímatelným klipem na opasek.

**Výhoda:**

Snadné a rychlé upevnění na všechny kovové plochy díky **silnému magnetu na koncovém háčku a magnetické liště v patce pouzdra**. Ovládání jednou rukou.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Šířka pásma: 25 mm

Plášť délka: 105 mm

Plášť šířka: 50 mm

Výška pláště: 130 mm

**Technický popis**

Délka pásma	5 m
Výška pláště	130 mm
Šířka pásma	25 mm
Plášť šířka	50 mm
Plášť délka	105 mm
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	Svinovací metr v pouzdře kapsle rám

## Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Svinovací metr Maximální délka 5/2 m	016140 5/2