

**Mahr****Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 i-wi, Rozsah měření: 0-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Třmenové mikrometry č. 421325.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nastavovacích měrek.

**Technický popis**

Počet mikrometrů	4
Rozsah měření	0 - 100 mm
Počet nastavovacích měrek	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	4
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	S2
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020430 0-100
Kalibrace DAkkS Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020440 0-100

## Příslušenství

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK