

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitální vnější tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-15mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438990 0-15   |
| GTIN           | 2050001918987 |
| Třída artiklu  | 46Q           |

**Popis****Provedení:**

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

**Zvláštní příslušenství:**

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.

**Technický popis**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Přesnost opakování                | 0,005 mm    |
| Délka měřicích kontaktů nahoře Hb | 17 mm       |
| Měřicí síla                       | 1,3 - 1,5 N |
| Mezní chyba                       | ±0,010 mm   |
| Ø tvrdokovové dotykové kuličky    | 1,5 mm      |
| Délka měřicích kontaktů dole Hf   | 17 mm       |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rozsah měření  | 0 - 15 mm                           |
| Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 45 mm                               |
| Minimální šířka drážky                               | 2,5 mm                              |
| Maximální hloubka drážky                             | 15 mm                               |
| Počet obsažených akumulátorů                         | 1                                   |
| Typ akumulátoru                                      | Li-Ion                              |
| Ochranná třída IP                                    | IP 67                               |
| Zdroj energie  | Provoz s akumulátorem               |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná                  | 0,001 mm                            |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná                  | 0,002 mm                            |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná                  | 0,005 mm                            |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná                  | 0,01 mm                             |
| Norma  | Výrobní norma                       |
| Přepínatelné rozlišení                               | mm / palce                          |
| Rozhraní   | Rozhraní Bluetooth                  |
| Rozhraní   | Rozhraní USB                        |
| Rozhraní   | Rozhraní Digimatic                  |
| Zajištění hodnot měření                              | jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika                                      | digitální                           |
| Kalibrování  | C7                                  |
| Druh produktu  | vnější tloušťkoměr                  |

## Služby

|  |          |
|--|----------|
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023460 S |
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S     | 023450 S |

## Příslušenství

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Přípojovací kabel Typ D2 | 497440 D2 |
|--------------------------|-----------|

|   |             |
|---|-------------|
| Adaptér rozhraní Typ A4                             | 498954 A4   |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975      |
| Připojovací kabel Typ USB2                          | 497440 USB2 |
| Adaptér rozhraní Typ A3                             | 498954 A3   |
| Připojovací kabel Typ D1                            | 497440 D1   |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ                | 498965      |