

Kroeplin
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 2,5-12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.

Technický popis

Měřicí síla	0,8 - 1,3 N
Maximální hloubka drážky	0,7 mm
Rádus břitu	0,12 mm
Minimální šířka drážky	0,6 mm
Přesnost opakování	0,005 mm
Mezní chyba	±0,010 mm

Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	12 mm
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb	0,9 mm
Délka měřicích kontaktů dole Hf	0,9 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

Kalibrace DAkkS Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S
Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhraní Typ A3	498954 A3

Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Adaptér rozhraní Typ A4	498954 A4