

Kroeplin
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 5-20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438995 5-20 |
| GTIN | 2050001919311 |
| Třída artiklu | 46Q |

Popis**Provedení:**

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Ø tvrdokovové dotekové kuličky | 0,6 mm |
| Maximální délka dotekového ramena L (hloubka měření) | 44 mm |
| Minimální šířka drážky | 0,8 mm |
| Maximální hloubka drážky | 2,2 mm |
| Měřicí síla | 0,8 - 1,3 N |
| Přesnost opakování | 0,005 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Mezní chyba | ±0,010 mm |
| Délka měřicích kontaktů nahoře Hb | 2,2 mm |
| Délka měřicích kontaktů dole Hf | 2,2 mm |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,002 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,005 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,01 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth |
| Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Kalibrování | C7 |
| Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |

Služby

| | |
|--|----------|
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023460 S |
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023450 S |

Příslušenství

| | |
|---|--------|
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Připojovací kabel Typ D1 | 497440 D1 |
| Adaptér rozhraní Typ A3 | 498954 A3 |
| Připojovací kabel Typ USB2 | 497440 USB2 |
| Adaptér rozhraní Typ A4 | 498954 A4 |
| Připojovací kabel Typ D2 | 497440 D2 |