

Mahr**Digitální třmenový mikrometr IP65 i-wi, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421325 75-100
GTIN	4059192058784
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr s **10 mm velkými číslicemi** na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Díky komfortnímu **ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi** obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měřky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Technický popis

Mezní chyba	3 µm
Odečet	0,00005 palec
Ø vřetene	6,5 mm

Kalibrování	B2
Rozsah měření	75 - 100 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK