


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 120, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 70X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574440 70X10
GTIN	4017359138304
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; **stopka Ø 6 mm.**

**Použití:**

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suchý a mokry brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.

**Technický popis**

Doporučené otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	70 mm
Zrnitost	120
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Zkratka brusiva

SiC

Druh produktu

Kulatý kartáč