

Přejímací kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm bez přídatku na opotřebení, Typ: A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484027 A
GTIN	2050001952561
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Přejímací kalibry jsou zhotoveny bez přídatku na opotřebení na straně se správným rozměrem.

Upozornění:

- **Zadejte přesný jmenovitý rozměr \varnothing s tolerančním polem (A – ZC) a kvalitu (6 – 13) nebo číselnou toleranci (\pm).**
- **Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!**

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

Technický popis

Toleranční pole	A
Toleranční pole	G

Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	B
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	C
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	F
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1

Kvalita	12
Kvalita	10
Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	11
Kvalita	13
Jmenovitý rozměr	2 - 2,999 mm
Druh měrky	Přebírací kalibr
Kalibrování	L6
Druh produktu	Mezní kalibr

Služby

Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028340 60
KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm	028300 20