

HOLEX**Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	702995 200
GTIN	4045197887337
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Kleště lesklé, rukojeti s vícetříčkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	Vícetříčkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápusťkově kovaný.
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště