

HOLEX**Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	702995 180
GTIN	4045197887320
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:**DIN ISO 5746****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápusťkově kovaný.
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště