

HOLEX**Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	702995 160
GTIN	4045197887313
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Kleště lesklé, rukojeti s vícetložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,5 mm
Celková délka	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	Vícetložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný.
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá

Nejiskřící

ne

Druh produktu

Multifunkční kleště