

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnitost: 80**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573555 80
GTIN	480113321542
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Se zahnutými štětinami (typ C) pro **obrábění profilovaných povrchů.**

Použití:

Dbejte na směr otáčení.

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Ø otvoru 25,4 mm s přiloženými redukčními kroužky Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.

Technický popis

Barva	žlutá
Ø kartáče D ₁	150 mm

Zrnitost	80
Tloušťka kartáče	12 mm
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	BB-ZB
Označení výrobce	BB-ZB
Druh produktu	Kulatý kartáč

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2	556380 1-2
Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1	556380 1
Rozšiřovací adaptér, 4dílná sada	573580