

HOLEX

Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713195 160
GTIN	4045197887382
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s vícetříčkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Délka čelistí	50 mm
Rukojeť	Vícetříčkový potah
Celková délka	160 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé

Druh produktu

Multifunkční kleště