


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 320, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 50X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; **stopka Ø 6 mm.**

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suchý a mokry brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.

Technický popis

Zrnitost	320
Délka osazení H ₁	12 mm
Doporučené otáčky	6000 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	50 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm

Zkratka brusiva

SiC

Druh produktu

Kulatý kartáč